



TYBS702A

Schakelaarinterface/binaire ingang 2-voudig, KNX Secure

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Uitvoering

Bussysteem	Bussysteem KNX
------------	----------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	2
-----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Verlichting

LED besturing	Nee
---------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5-+45 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	3,3-3,3 V
Netspanning via bus	21-32 V
Type voeding	DC
Systeemspanning	30 VDC via bus