



TYBS794A

## Schakelaarinterface 4 ingangen + 4 led-uitgangen, KNX Secure

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

#### Uitvoering

Bussysteem Bussysteem KNX

#### Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 8

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

#### Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Verlichting

LED besturing Nee

#### Materiaal

Materiaal Kunststof

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5-+45 °C

#### Spanning

Ingangsspanning 5-5 V

Netspanning via bus 21-32 V

Type voeding DC

Systeemspanning 30 VDC via bus