



TYF120

Interface IP/KNX

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver Ja

Spanning

Bedrijfsspanning 24 - 24 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 2

Teksten

Aansluitwijze Netspanning-aansluiting via aansluitklemmen, Met RJ45-aansluiting voor ethernet/IP-netwerken