



TYF642F



KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Hulpspanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom 10 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.75 - 4 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 4 mm²

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 4