



KNX/IP Secure-router, 1 module

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver	Nee
Aantal kanalen	8

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	1
-------------------------	---

Teksten

Aansluitwijze	Netspanning-aansluiting via aansluitklemmen, Met RJ45-aansluiting voor ethernet/IP-netwerken
---------------	--

TYFS121