



TYFS122



Interface USB KNX voor DIN-rail montage

Technische eigenschappen

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Capaciteit

Aantal modulen 2

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Aansluitstekers Met USB-aansluiting type B voor dataverkeer (voeding via PC)