



TYMS620D



Schakel-/jaloezie-actor 20/10- voudig, KNX Secure, 16 A, C-last

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|-----|
| Met KNX-bussysteem | Ja |
| Met bussysteem KNX RF | Nee |

Instellingen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS, easy |
|--------------------------|-----------|

Afmetingen

| | |
|-------------------------|-------|
| Diepte | 65 mm |
| Inbouwdiepte | 65 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 10 |

Materiaal

| | |
|-------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
|-------|------------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Met schakelaar voor handbediening | Ja |
| Radiofrequentie bidirectioneel | Nee |

Stroom / temperatuur

| | |
|---------------------------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
| Stroomverbruik bus in ruststand | 3 mA |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Vermogen

| | |
|--------------------------|---------------|
| Vermogen gloeilamp 230 V | 2300 - 2300 W |
| Uitgangsvermogen | 2300 W |

Spanning

| | |
|----------------------|----------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V |
| Systeemspanning | 30 VDC via bus |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Aansluitwijze | Met quickconnect-steekklemmen |
|---------------|-------------------------------|

Functie

Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm,
Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen-
stand, Met zonweringsfunctie