



TYMS646T



Verwarmingsactor 6-voudig, KNX Secure, 24/230 VAC

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Hulpspanning 110 - 230 V

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom 0,16 A

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 4