




UDKQ067011



Vloercontactdoos set, installatiedoos/montagedoos/wcd Q06, grijs

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	95 mm
Inbouwbreedte	204 mm
Inbouwlengte	204 mm
Lengte	220 mm
Breedte	220 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA), Staal
Kleur	Ijzergrijs
RAL-code	7011

Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
Type deksel	Los

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 5 kN
--------------------	----------

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Nee
-------------------------	-----

Vorm

Vorm	Kwadravorm
------	------------

Teksten

Leidinguitvoer

Met kabeluitgang in deksel

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	28
Aantal Schuko-contactdozen	3

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	3
Aantal outlets	2

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q06