



Opbouwverdelers Vector IP54(65), 165 x 190 x 113 mm, 1 x 4/6 modulen

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	3
---------------------------	---

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	6
----------------	---

Functies

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	190 mm
Breedte	165 mm
Diepte	113 mm
Aantal breedte-eenheden	6

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

VE106F

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C