



VE110F

## Opbouwverdeler Vector IP54(65), 237 x 210 x 114 mm, 1 x 8/10 modules

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	6
---------------------------	---

#### Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

#### Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal verdelerrijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

#### Capaciteit

Aantal modules	10
----------------	----

#### Functies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

#### Afmetingen

Hoogte	210 mm
Breedte	237 mm
Diepte	114 mm
Aantal breedte-eenheden	10

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Nee

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP65
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C