



VE112F

**Opbouwverdelers Vector IP54(65), 310 x 302 x 151 mm, 1 x 12 modules**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

**Spanning**

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	1
------------------	---

Aantal verdelerrijen	1
----------------------	---

Aantal velden in de breedte	1
-----------------------------	---

Met slot	Nee
----------	-----

Heeft N -klemmenblok	Nee
----------------------	-----

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
-------------------------	----

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	12
----------------	----

**Functies**

Met buisvoeren	Ja
----------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	302 mm
--------	--------

Breedte	310 mm
---------	--------

Diepte	151 mm
--------	--------

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Aantal sloten	0
---------------	---

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Nee

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP65
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C