



Opbouwverdelers Vector IP54(65), 310 x 302 x 151 mm, 1 x 12 modules

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	12
----------------	----

Functies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	302 mm
Breedte	310 mm
Diepte	151 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

VE112F

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C