



VE218F

Opbouwverdelers Vector IP54(65), 418 x 452 x 151 mm, 2 x 18 modules

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	15
---------------------------	----

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	2
------------------	---

Aantal rijen	2
--------------	---

Aantal velden in de breedte	1
-----------------------------	---

Met slot	Nee
----------	-----

Heeft N -klemmenblok	Nee
----------------------	-----

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
-------------------------	----

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	36
----------------	----

Functies

Met buisvoeren	Ja
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	452 mm
--------	--------

Breedte	418 mm
---------	--------

Diepte	151 mm
--------	--------

Aantal breedte-eenheden	18
-------------------------	----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Aantal sloten	0
---------------	---

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C