



VE312F

Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 552 x 151 mm, 3 x 12 modulen

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Funcies

Met schakelende N-leider	Nee
Met kabelgeleiders	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Protection main switch	Nee

Uitvoering

Aantal modulen	36
----------------	----

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	Ja
Compatibel met montage DIN-rail	Nee

Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	400 V
-------------------	-------

Stroom

Nominale stroom Inom	63 A
----------------------	------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	151 mm
Interne diepte	151 mm
Hoogte geïnstalleerd product	552 mm
Breedte geïnstalleerd product	310 mm
Breedte in deeleenheden	36
Materiaaldikte behuizing	2.5 mm

Elektrische specificaties

Protection split load	Nee
-----------------------	-----

Deksel, Deur

Hendeltype	klapgreep
Beschermingsgraad (IP) met deur	65
Vergrendelbaar	Nee
Aantal deursloten	0
Type deksel	Closed
Deurvergrendeling	without
Deurvleugel	single

Type deksel	door
Transparante deksel/deur	Nee
Materiaal	
Kleur	lichtgrijs
Kleur	lichtgrijs
RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Bestandsdeel	polystyrol (PS)
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld
Transparant	Nee
Montage	
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Aansluiting	
Aantal leidinginvoeren	12
Levering	
Met deksel	Nee
Samenstelling	
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden	1
Meter type	Nee
Aantal sleutels	1
Aantal DIN-rails	3
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
Aantal openingen voor flensplaten	46
Bevat beltrafo	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
Normen	
GWT gloeidraad test	750 °C
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
Veiligheid	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Gloeidraad test	1997
Halogeenvrij	Ja
Slagvastheid	IK08
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-25...40 °C