



VE318F

Opbouwverdeler Vector IP54(65), 418 x 602 x 151 mm, 3 x 18 modulen

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 15

Spanning

Nominale spanning 400 - 400 V

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Samenstelling

Aantal DIN-rails 3

Aantal rijen 3

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

Capaciteit

Aantal modulen 54

Functies

Met buis invoeren Ja

Afmetingen

Hoogte 602 mm

Breedte 418 mm

Diepte 151 mm

Aantal breedte-eenheden 18

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 0

Deur/deksel is transparant Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C