



VE412F

## Opbouwverdelers Vector IP54(65), 310 x 677 x 151 mm, 4 x 12 modules

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

#### Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

#### Samenstelling

Aantal DIN-rails	4
Aantal rijen	4
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

#### Capaciteit

Aantal modules	48
----------------	----

#### Functies

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

#### Afmetingen

Hoogte	677 mm
Breedte	310 mm
Diepte	151 mm
Aantal breedte-eenheden	12

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Nee

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C