



VS212PF

Verdeler IP40 24 mod. opbouw deur wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	2
Aantal rijen	2
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buisinvoeren	Ja

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars	0
---------------------------	---

Afmetingen

Hoogte	377 mm
Breedte	282 mm
Diepte	99 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C