



VZ040M

## Kabelwartel, IP65, M40

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	51 mm
Sleutelwijdte in mm	46 mm
Schroefdraadlengte	10 mm

#### Aansluiting

Klembereik	19 - 28 mm
------------	------------

#### Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA), Thermoplast
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Veiligheid

Slagvastheid	Ja
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP65

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 100 °C
---------------------	--------------

#### Samenstelling

Draadmaat metrisch	0 - 40
Met buigbeveiliging	Ja
Met borgmoer	Ja
Veilig te gebruiken in explosieve omgeving	Nee
schroefdraadsteek	1,50