



WDI070

IP  IP20

## Touch Panel 7" Android

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften inbouw

#### Funcies

Touch-functie Ja

Multi-touch functie voor verbinding van meerdere acties, om bijv. een functie te activeren en tegelijkertijd een functiewaarde in te stellen

#### Uitvoering

Categorie/poorten RJ45-poort voor LAN-aansluiting

#### Bedienen en signaleren

Weergave/display 42  
61  
62

#### Connectiviteit

verbinding RJ45-kabel in leveringsomvang

Overdrachtssnelheid Ethernet 10/100 Mbit/s

met adapterkabel USB/mini-USB type A  
RJ45-aansluitset bestaande uit stekkerverbindingen en patch-kabel

Connectoren/bussen

Accessory Nee

Reserveonderdeel Nee

interface Via domovea server, koppeling op KNX-systeem

#### Spanning

Hulpspanning 18...48 V DC

Power over Ethernet (PoE) 18...48 V DC

#### Afmetingen

Opbouwhoogte 12 mm

#### Vermogen

Opgenomen vermogen < 10 W

#### Meting

relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming) 10...90 %

#### Beeldscherm

Resolutie grafisch beeldscherm 800 x 480 px

TFT-beeldschermafmeting 7 "

Display nee

#### Geheugen

Werkgeheugen (RAM) 512 MB

#### Materiaal

RAL kleur RAL 7016 - antracietgrijs

Bestandsdeel	glas
Productgroep	glass
<b>Montage</b>	
Montagewijze	voor inbouw- en hollewandmontage voor horizontale en verticale montage
<b>Aansluiting</b>	
Aderdoorsnede (flexibel), met adereindhuls	0.75 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede (massief)	1.5 mm <sup>2</sup>
Aansluiting	zonder demontage bereikbare mini-USB 2.0 bus voor externe geheugenmedia op de bovenste displayrand 2 USB 2.0-poorten aan de achterzijde
<b>Instellingen</b>	
Ondersteunde instelmodus	system easy
<b>Levering</b>	
Onderdeel	Microfoon en luidspreker met echo-onderdrukking
<b>Samenstelling</b>	
Type interface	Ethernet
Identificatieveld	Nee
Lichtsterkte	300 cd/m <sup>2</sup>
Processor	1 GHz
Verlichting	Displayverlichting via helderheidssensor automatisch inschakelbaar
geluidsarm	geluidloze, duurzame convectorkoeling zonder ventilator
Geheugen	8 Gb flash op SD-card
<b>Normen</b>	
Normen algemeen	EN 55022 EN 55024 EN 60950-1
<b>Software</b>	
Software	17 18 Integratie van deurcommunicatiefuncties in de domovea client of de Elcom VideoFON-client
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	
Bedrijfstemperatuur	5...45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20...60 °C
<b>Identificatie</b>	
Samenstelling	bedieningselement
Hoofddesignreeks	KNX