



WDI100

IP IP20

Touch Panel 10" Android

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften inbouw

Funcies

Touch-functie Ja

Multi-touch functie voor verbinding van meerdere acties, om bijv. een functie te activeren en tegelijkertijd een functiewaarde in te stellen

Functie

Uitvoering

Categorie/poorten RJ45-poort voor LAN-aansluiting

Bedienen en signaleren

42
61
Weergave/display 62

Connectiviteit

verbinding RJ45-kabel in leveringsomvang

Overdrachtssnelheid Ethernet 10/100 Mbit/s

met adapterkabel USB/mini-USB type A
RJ45-aansluitset bestaande uit stekkerverbindingen en patch-kabel

Connectoren/bussen

Accessory Nee

Reserveonderdeel Nee

interface Via domovea server, koppeling op KNX-systeem

Spanning

Hulpspanning 18...48 V DC

Power over Ethernet (PoE) 18...48 V DC

Afmetingen

Opbouwhoogte 10 mm

Vermogen

Opgenomen vermogen < 10 W

Meting

relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming) 10...90 %

Beeldscherm

Resolutie grafisch beeldscherm 1280 x 800 px

TFT-beeldschermafmeting 10 "

Display ja

Geheugen

Werkgeheugen (RAM) 512 MB

Materiaal

RAL kleur RAL 7016 - antracietgrijs

Bestandsdeel	glas
Productgroep	glass
Montage	
Montagewijze	voor inbouw- en hollewandmontage voor horizontale en verticale montage
Aansluiting	
Aderdoorsnede (flexibel), met adereindhuls	0.75 mm ²
Aderdoorsnede (massief)	1.5 mm ²
Aansluiting	zonder demontage bereikbare mini-USB 2.0 bus voor externe geheugenmedia op de bovenste displayrand 2 USB 2.0-poorten aan de achterzijde
Instellingen	
Ondersteunde instelmodus	system easy
Levering	
Onderdeel	Microfoon en luidspreker met echo-onderdrukking
Samenstelling	
Type interface	Ethernet
Identificatieveld	Nee
Lichtsterkte	300 cd/m ²
Processor	1 GHz
Verlichting	Displayverlichting via helderheidssensor automatisch inschakelbaar
geluidsarm	geluidloze, duurzame convectorkoeling zonder ventilator
Geheugen	8 Gb flash op SD-card
Normen	
Normen algemeen	EN 55022 EN 55024 EN 60950-1
Software	
Software	17 18 Integratie van deurcommunicatiefuncties in de domovea client of de Elcom VideoFON-client
Veiligheid	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	5...45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20...60 °C
Identificatie	
Samenstelling	bedieningselement
Hoofdesignreeks	KNX