



11963505

W.1 Gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą, kompletne, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa z przezroczystą pokrywą

Materiał

Kolor stalowy

Materiał tworzywo termoplastyczne

Podłączenie

Przekrój przewodu maks. 2.5 mm²

Rodzaj przyłącza z zaciskami wtykowymi (dwustronne)

Przewód

Przewód z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja z polem opisowym

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

Zgodny z REACH Tak

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -40...30 °C

Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie Technika komunikacyjna

Główna linia projektowa Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK