



16402079

## R.classic/1930/Glas Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 230 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Architektura

Liczba biegunów 1

#### Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 1500 W

Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym 1500 W

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 0

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

#### Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

#### Wymiary

Głębokość 60 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 50 °C

**Tekst**

Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Nadruk	Z nadrukiem "Hotelcard"
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem
Płytki czołowe	Z elementem centralnym Ø 58 mm
Rodzaj łącznika	1-biegunowy
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi
Powiązane serie	Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
Systemy powiązane	Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic