



16966089

Q.1/Q.3/Q.7 Klawisz z 2 dołącz. socz. i dużym p. opis., biały, aks

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaźniki

Łączniki przyciskowe	również do zastosowań KNX: łącznik przyciskowy 1-krotny, łącznik przyciskowy grupowy 1-krotny
Łącznik klawiszowy / klawiszowy przyciskowy	do łączników schodowych/krzyżowych, do łącznika klawiszowego przyciskowego

Wymiary

Pole opisowe (szer. x wys.)	54.8 x 42.8 mm
Wysokość	58 mm
Szerokość	58 mm

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo duroplastyczne
Powierzchnia	aksamit

Instalacja / Montaż

Montaż	mocowanie zaciskowe
--------	---------------------

Wyposażenie

Oświetlenie	do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
-------------	--

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z dużym polem opisowym
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	soczewka

Bezpieczeństwo

Wolne od halogenu	Tak
-------------------	-----

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem, Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych, KNX – systemy obsługi
Główna linia projektowa	Berker Q.1/Q.3/Q.7
Wtórna linia projektowa	Q.1, Berker Q.3

Instrukcje

Informacja specjalna	Stopień ochrony IP44 jest zapewniony tylko w połączeniu z odpowiednią wkładką jarzeniową, żarówką lub diodową oraz zestawem uszczelniającym do łączników/łączników przyciskowych.
----------------------	---

Tekst wskazówki

Do umieszczania opisów, np. nazwa, wskazówka itp.
Wysokość pola opisowego dostosowana do 2 pasków
P-touch 18 mm.