



260219

**Mechanizm gniazda USB ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat**

**Specyfikacja techniczna**

**Łączność**

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

**Napięcie**

Zakres napięcia wejściowego	230 - 230 V
Napięcie wyjściowe	5 - 5 V

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	34 mm

**Sprzęt**

Liczba wyjść	2
--------------	---

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

**Materiały**

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat

**Moc**

Moc wyjściowa	15 W
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,15 W

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	0,20 A
Prąd wyjściowy	3000 mA

**Tekst**

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Wtyki/wtyki	Z 2 gniazdami USB typu A