



2873

one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Prąd elektryczny

Prąd sterowania 100 - 100 mA

Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Wysokość 82 mm

Szerokość 82 mm

Głębokość 67 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania 3 - 100 W

Tekst

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik), Z zapasowym bezpiecznikiem

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Napięcie Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu

Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Zacisk Z zaciskiem do obciążenia podstawowego

Zasada ściemniania Wyciecie fazy cut-on