



28806086

Q.x Radio Touch komplet, ant aks

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcja	regulacja poziomu głośności, odliczanie wsteczne, sleep timer, budzik z funkcją drzemki
---------	---

Kompatybilność

Do głośników	na każdy kanał 4...8 Ω
--------------	------------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa	obsługa poprzez lekkie dotyknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz)
Wskazanie / Wyświetlacz	wskazywanie godziny i daty, podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny

Połączenia

Odbieranie / Transmisja	radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS
Wejścia	zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość	50/60 Hz
---------------	----------

Wymiary

Głębokość montażu	33 mm
Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.)	35 x 28 mm
Wysokość	70.8 mm
Szerokość	141.6 mm

Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy)	87.5...108 MHz
--	----------------

Pomiary

Wejście rozszerzone	wejście rozszerzenia do oddzielnego włączania/wyłączania
---------------------	--

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor	antracyt
Kolor RAL	RAL 7021
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	aksamit

Instalacja / Montaż

Montaż

montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca
poprzez płytkę wsporczą

Podłączenie

Przekrój przewodu	maks. 2.5 mm²
Przekrój przewodu (głośnik)	maks. 1.5 mm²
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Połączenie	z 2 przyłączami głośników

Dostawa

Część składowa	z głośnikiem
----------------	--------------

Wypożyczenie

Pamięć	8 pamięci nieulotnych nadajnika, odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia
--------	--

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z głośnikiem
-----------------------------------	--------------

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Wtórna linia projektowa	Q.1, Berker Q.3