



28808916

B.3/B.7 Radio Touch komplet, stal szl, lak

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcja regulacja poziomu głośności, odliczanie wsteczne, sleep timer, budzik z funkcją drzemki

Kompatybilność

Do głośników na każdy kanał 4...8 Ω

Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa obsługa poprzez lekkie dotknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz)

Wskazanie / Wyświetlacz wskazywanie godziny i daty, podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny

Połączenia

Odbieranie / Transmisja radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS

Wejścia zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

Wymiary

Głębokość montażu 33 mm

Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.) 35 x 28 mm

Wysokość 70.8 mm

Szerokość 141.6 mm

Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy) 87.5...108 MHz

Pomiary

Wejście rozszerzone wejście rozszerzenia do oddzielnego włączania/wyłączania

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej stal szlachetna

Kolor Stal nierdzewna

Kolor RAL RAL 9022

Materiał/obrobka lakierowany

Materiał tworzywo termoplastyczne

Powierzchnia mat

Instalacja / Montaż

Montaż

montaż pojedynczy i kombinowany, śruba mocująca
poprzez płytkę wsporczą

Podłączenie

Przekrój przewodu	maks. 2.5 mm²
Przekrój przewodu (głośnik)	maks. 1.5 mm²
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Połączenie	z 2 przyłączami głośników

Dostawa

Część składowa	z głośnikiem
----------------	--------------

Wypożazenie

Pamięć	8 pamięci nieulotnych nadajnika, odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia
--------	--

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z głośnikiem
-----------------------------------	--------------

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Wtórna linia projektowa	B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7