



28846084

Q.x Radio Touch alu aks, lak

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcja odliczanie wsteczne, budzik z funkcją drzemki, sleep timer, regulacja poziomu głośności

Kompatybilność

Do głośników na każdy kanał 4...8 Ω

Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa obsługa poprzez lekkie dotyknięcie powierzchni sensora (wyświetlacz)

Wskazanie / Wyświetlacz wskazywanie godziny i daty, podświetlany, dotykowy wyświetlacz graficzny

Połączenia

Odbieranie / Transmisja radio UKF stereo z wyświetlaczem RDS

Wejścia zewnętrzne wejście audio, np. dla odtwarzacza MP3 lub stacji dokującej

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

Wymiary

Głębokość montażu 33 mm

Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.) 35 x 28 mm

Częstotliwość

zakres częstotliwości (sygnał radiowy) 87.5...108 MHz

Pomiary

Wejście rozszerzone wejście rozszerzenia do oddzielnego włączania/wyłączania

Materiał

Kolor aluminium

Kolor RAL RAL 9006

Materiał materiały różne

Powierzchnia aksamit

Instalacja / Montaż

Montaż do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Przekrój przewodu maks. 2.5 mm²

Przekrój przewodu (głośnik) maks. 1.5 mm²

Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Połączenie	z 2 przyłączami głośników
Wypożażenie	
Pamięć	odtwarżanie ostatnio słuchanej stacji przy włączeniu radia, 8 pamięci nieulotnych nadajnika
Oznaczenie	
Wtórna linia projektowa	Q.1, Berker Q.3
Instrukcje	
Tekst wskazówki	Do pracy niezbędne jest podłączenie przynajmniej jednego głośnika.