



289110

one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Łączność

Ściemniacz DALI	Nie
-----------------	-----

Wymiary

Oś średnicy	4 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50 mm

Tekst

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik), Z zapasowym bezpiecznikiem
Oświetlenie	Np. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Prąd elektryczny

Prąd przełączania	6 A
Prąd sterowania	50 - 50 mA
Systemy powiązane	Berker B.x, Berker K.x, Berker Q.x