



2909

## one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

#### Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

#### Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 50 mm

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

#### Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania 0,20 W

#### Oświetlenie

Lampy LED 230V z możliwością ściemniania 3 - 40 W

#### Tekst

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik)

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zasada ściemniania Wyciecie fazy cut-on