



29442089

R.classic Ściemniacz obrotowy komfort, biały, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 24 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 45 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

Oświetlenie

Lampy LED 230V z możliwością ściemniania 3 - 100 W

Tekst

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Napięcie Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu

Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Wejście rozszerzone Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwierny) z obsługą jednopozomową, Z wejściem sterownika rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego

Zasada ściemniania Wycięcie (cut-on) fazy, obcięcie (cut-off) lub wycięcie fazy LED (cut-on) w zależności od typu obciążenia, "samoucząca"