



296110

one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

#### Specyfikacja techniczna

##### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

##### Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

##### Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 24 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 43 mm

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

##### Oświetlenie

Lampy LED 230V z możliwością ściemniania 3 - 100 W

##### Tekst

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Napięcie Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu

Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Wejście rozszerzone Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwierny) z obsługą jednopoziomową, Z wejściem sterownika rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego

Zasada ściemniania Wycięcie (cut-on) fazy, obcięcie (cut-off) lub wycięcie fazy LED (cut-on) w zależności od typu obciążenia, "samoucząca"