



296210

## one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

#### Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 24 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 43 mm

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

#### Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania 0,30 W

#### Tekst

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Napięcie Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu

Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi