



2969

Przełącznik rozdzielający z dodatkowymi wejściami sterującymi, mechanizm

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Prąd elektryczny

Pobór prądu w stanie pracy 10 mA

Prąd znamionowy 4 A

Tekst

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi