



2973

## one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

#### Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 24 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 43 mm

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy Łącznik przyciskowy i obrotowy

#### Oświetlenie

Lampy LED 230V z możliwością ściemniania 3 - 60 W

#### Tekst

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Napięcie Sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu

Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zasada ściemniania Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoczująca"