



2997

one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Oświetlenie

Temperatura barwowa 2000 - 10000 K

Łączność

Ściemniacz DALI Tak

Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 50 mm

Tekst

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Oświetlenie Np. lampy fluorescencyjne, lampy halogenowe NN i lamp LED

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Systemy powiązane Berker B.x, Berker K.x, Berker Q.x