



2998

one.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Oświetlenie

Temperatura barwowa 2000 - 10000 K

Łączność

Ściemniacz DALI Tak

Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 50 mm

Tekst

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Oświetlenie Np. lampy fluorescencyjne, lampy halogenowe NN i lamp LED

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Prąd elektryczny

Prąd sterowania 52 - 52 mA

Systemy powiązane Berker B.x, Berker K.x, Berker Q.x