




303303

ŁĄCZNIK 3-BIEGUNOWY

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant	3-polowy, ze wstępnie zdefiniowaną pozycją 0
Obróbka antybakteryjna	Nie

Kompatybilność

iftttsupportavailable	Nie
-----------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Łączniki przyciskowe	nie
----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe	400 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Wymiary

głębokość	42 mm
Głębokość montażu	31 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
----------	------------------

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe

Wypożyczenie

Oświetlenie	do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
-------------	--

hasheatingswitch	Nie
------------------	-----

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Odporność na porażenia	IK05

Oznaczenie

Zastosowanie	regulacja OWK, Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Instrukcje

Tekst wskazówki	Do stosowania tylko w połączeniu z klawiszami z nadrukiem „0”.
-----------------	--