




303520

mechanizmy; Łącznik żaluzjowy wieloklawiszowy

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Podwójny klawisz
Montaż	Montaż podtynkowy

Funkcje

Kąt odchylenia klawisza	3.5 °
-------------------------	-------

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant	z mechaniczną i elektryczną blokadą
---------------------------	-------------------------------------

Kompatybilność

iftttsupportavailable	Nie
-----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

Wymiary

głębokość	41.5 mm
Wysokość	70.8 mm
Szerokość	70.8 mm

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami wtykowymi
------------------	-----------------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Oznaczenie

