




3861

one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3, mechanizm

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Obrotowy
Montaż	Montaż podtynkowy

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant	z pozycją neutralną: 0-1-2-3
---------------------------	------------------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Prąd znamionowy I _n	16 A

Prąd

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Wymiary

głębokość	46 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	inne

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
------------------	-----------------------

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z pozycją "0"
-----------------------------------	---------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Oznaczenie

Zastosowanie	regulacja OWK
Główna linia projektowa	REGULACJA OWK

Instrukcje

Tekst wskazówki	Np. do urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
-----------------	--