




387600

R.classic/Serie 1930/Glas łącznik obrotowy uniwersalny (schodowy), mechanizm

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Uchwyt krótki
Montaż	Montaż podtynkowy

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant	1-biegunowy/zmienny
---------------------------	---------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

łączniki przyciskowe	nie
----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX
-----------------	-------

Wymiary

głębokość	42 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe

Wypożenie

Oświetlenie	bez lampy jarzeniowej
-------------	-----------------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Serie 1930/Glas/R.CLASSIC
-------------------------	---------------------------

