




41438913

B.X/S.1 Gniazdo SCHUKO z uz. zaciski śrubowe, zielony

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	zgodny z normą DIN 49440
Montaż	Montaż podtynkowy

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Prąd

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość montażu	32 mm
Głębokość zabudowy puszek podtynkowych	31 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Kolor specjalny - linia design	zielony
Kolor	Zielony
Kolor	zielony
Kolor RAL	RAL 6029
Materiał	tworzywo duroplastyczne
ismetallicolour	Nie

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0620-1
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowo-windowymi

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowo-zatraskowymi
-----------------------------------	----------------------------------

Bezpieczeństwo		
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK		02
Stopień ochrony		IP20
Zgodny z REACH		Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS		Tak
Wolne od halogenu		Tak
Ochrona	bez rozszerzonej ochrony styków	
withenhancedcontactprotection		Nie

Oznaczenie

Główna linia projektowa	B.Kwadrat/B.3/B.7
Wtórna linia projektowa	B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

Instrukcje

Tekst wskazówki	Mechanizm kodowany barwnie.
-----------------	-----------------------------