




4539

mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8/8-biegunowe, kremowy

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Kategorie / Porty	kat. 3
-------------------	--------

Kompatybilność

Do zarejestrowanych wtyczek	RJ 11/12/45
-----------------------------	-------------

Połączenia

Wyjścia	z kątem nachylenia wyjścia 45°
Rodzaj wtyczki	do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	125 V DC
Prąd znamionowy In	1 A

Wymiary

Głębokość montażu	22 mm
-------------------	-------

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia	maks. 16 MHz
------------------------------	--------------

Rezystancja

Rezystancja przejścia	< 20 mΩ
-----------------------	---------

Materiał

Kolor specjalny - linia design	kremowy
Kolor	biały

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Layer2	wg TIA/IAE-568-B.2

Przewód

Ø przewodu	maks. 1 mm
------------	------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Oznaczenie	
Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	TECHNIKA KOMUNIKACYJNA