




53384203

one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej Obrotowy

Funkcje

Funkcja z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego

Kompatybilność

iftttsupportavailable Nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V

Napięcie znamionowe 250 V AC

Prąd znamionowy In 10 AX

Prąd

Prąd znamionowy 10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)

Wymiary

głębokość 42 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Materiał

Materiał Tworzywo / metal

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe wg IEC 60669-1

Zaciski przyłączeniowe wg VDE 0632-1

Rodzaj przyłącza z zaciskami śrubowymi

Wypożażenie

Elementy centralne do elementów centralnych z pokrętle

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP20

Zgodny z REACH Tak

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak

Oznaczenie

Zastosowanie sterownie żaluzji

Główna linia projektowa MECHANIZMY MODUŁOWE