



6765777106

K.1; Gniazdo z uziemieniem i pokrywą; antracyt mat, lakierowany

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
Liczba biegunów	2-biegunowe z uziemieniem

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Wymiary

Głębokość montażu	32 mm
-------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	możliwość zablokowania pokrywy, przy jej otwarciu w pozycji końcowej
Pokrywa	Plakietka centralna

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	antracyt
Kolor	Antracyt
Kolor	antracyt
Kolor RAL	RAL 7021
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowo-windowymi

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	podwyższona ochrona przed dotykiem
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowo-zatrzaskowymi

Bezpieczeństwo		
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK		05
Zgodny z REACH		Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS		Tak
Wolne od halogenu		Nie
Ochrona	rozszerzona ochrona styków IEC 60884-1	
withenhancedcontactprotection		Tak

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker K.1
-------------------------	------------