



67657901

Gniazdo z uziemieniem z podwyższoną ochroną styków; czarny; 1930/Glas

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
Liczba biegunów	2-biegunowe z uziemieniem

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Prąd znamionowy In	16 A

Wymiary

Głębokość montażu	31.3 mm
Głębokość zabudowy puszek podtynkowych	31 mm
głębokość lusterka	14.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	czarny
Kolor	czarny
Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9005
Materiał	tworzywo duroplastyczne
ismetallicolour	Nie

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowo-windowymi

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	możliwość montażu w różnych pozycjach (co 45°)
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	podwyższona ochrona przed dotykiem
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	zaciski śrubowo-windowe

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	02
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Ochrona	rozszerzona ochrona styków
withenhancedcontactprotection	Tak

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Serie 1930/Glas
Wtórna linia projektowa	Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Serie Glas, Serie R.classic