



6765792045

R.classic Gniazdo z uziemieniem, czarny, połysk

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
Liczba biegunów	2-biegunowe z uziemieniem

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Wymiary

Głębokość montażu	31.4 mm
-------------------	---------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	czarny
Kolor	czarny
Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9005
Materiał	tworzywo termoplastyczne
materiał do zadrukowania	PC-PMA czarny

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowo-windowymi

Ustawienia

Cieniowanie	R1_czarny
Parametry lasera	R1_schwarz

Wypożyczenie

Rodzaj konfiguracji	Laserdruck
---------------------	------------

Zastosowanie	
Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	możliwość montażu w różnych pozycjach (co 45°)
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	podwyższona ochrona przed dotykiem
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowo-zatrzaskowymi
Bezpieczeństwo	
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Ochrona	rozszerzona ochrona styków
withenhancedcontactprotection	Tak
Oznaczenie	
Główna linia projektowa	SERIE R.CLASSIC