



6765836089

Q.x Gn. z uziemieniem z pokrywą z podwyższoną ochroną styków śnieżnobiały, aks

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
Liczba biegunów	2-biegunowe z uziemieniem

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Wymiary

Głębokość montażu	31.3 mm
-------------------	---------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	mit zufallendem Klappdeckel
Pokrywa	Plakietka centralna

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	aksamit
ismetalliccolour	Nie

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowo-windowymi

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	podwyższona ochrona przed dotykiem
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowo-zatrzaskowymi

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Ochrona	rozszerzona ochrona styków
withenhancedcontactprotection	Tak
Oznaczenie	
Główna linia projektowa	Berker Q.1/Q.3/Q.7
Wtórna linia projektowa	Q.1, Berker Q.3