



6768777109

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
Liczba biegunów	2-biegunowe z uziemieniem

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Wymiary

Głębokość montażu	31.2 mm
-------------------	---------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	możliwość zablokowania pokrywy, przy jej otwarciu w pozycji końcowej
Pokrywa	Plakietka centralna

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor	śnieżnobiały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Rodzaj przyłącza	z zaciskami wtykowymi

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	podwyższona ochrona przed dotykiem
-----------------------------------	------------------------------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
Zgodny z REACH	Tak

Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Ochrona	rozszerzona ochrona styków
withenhancedcontactprotection	Tak
Oznaczenie	
Główna linia projektowa	Berker K.1